




各種金具に取付可能

※前ページ「金具対応一覧」をご参照ください。




定価

形式	材質	定価(円)
PNG-132	N	810
	S/SI30	1,050
PNG-133	N	1,150
	S/SI30	1,500
PNG-134	N	1,380
	S/SI30	1,800



その他のPNGシリーズ



用途に合わせたパッド形状と材質をご提案します。

*予告なしに、仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

*使用方法・注意事項については、弊社カタログ並びに取扱い説明書をご確認ください。

株式会社 **妙徳**
Myotoku Ltd.

〒146-0092 東京都大田区下丸子2-6-18
TEL 03-3759-1491
FAX 03-5741-7020
URL <http://www.convum.co.jp/>

CONVUM®は株式会社妙徳の登録商標です。

オペレーションセンター
TEL 0197-35-8370

海外担当
TEL 0197-35-8370

北海道・東北エリア
TEL 052-533-9120

関東信越エリア
TEL 052-533-9120

中部・北陸エリア
TEL 052-533-9120

近畿エリア
TEL 092-433-5729

中四国・九州エリア
TEL 092-433-5729

カスタマーサポートセンター
技術相談
0120-498586
0120-415641

パウチフィルム吸着用パッド

PN series

NEW


薄物に
フィット

材質豊富
SM S
N SI30


金属検出

NEW パウチフィルム吸着用パッド


PN series




だしスープの袋




スパゲッティの袋




レトルトパウチ



インスタント
ラーメンの袋



液体の入った袋



薄物ワーク

優れた密着性であらゆる薄物ワークに対応!!



特殊リップ構造により、
ビニール・フィルム等
密着吸着可能!!

材質・硬度多様

- ・ワーク、シーンに合わせて材質・硬度を選択
- ・硬度 30 (シリコーン)、硬度 40 (ニトリル)
- ・硬度 55 (シリコーン、金属配合シリコーン)

金属検出機に反応する材質 (SM) も選べる

食品業界関連や医療業界関連での
異物混入リスクの回避に最適

吸着パッド、ゴムの破片
落下時に検出可能!!

金属検出機

*1) 検出機の設定条件、製造されている食品種類
によっては検出できない場合がありますので、
事前に実際の使用環境でご確認ください。

検出テスト用のサンプルは
お問い合わせください。

形式番号

PNG - 132 - N

①パッド径 (mm)




132	φ15
133	φ25
134	φ35

②パッド材質

N	NBR(ニトリルゴム)
S	シリコーンゴム
SI30	シリコーンゴム 30°
SM	金属配合シリコーン

外形寸法

(mm)



パッド標準仕様

パッド材質記号	材質	硬度(A/S)	使用温度範囲(℃)	色
N	NBR(ニトリルゴム)	40	-26~120	黒
S	シリコーンゴム	55	-60~250	白
SI30	シリコーンゴム 30°	30	-60~250	白
SM	金属配合シリコーン	55	-60~250	グレー(注)

注) 材料の特性上色ムラが発生することがありますが、性能に影響を及ぼす物ではありません。

金具対応一覧

金具	形式番号	パッド径(φmm)		
		132(φ15)	133(φ25)	134(φ35)
固定式	PFTK-5A-K	●		
	PFYK-5A-K	●		
	PFTK-15-K		●	●
	PFYK-15-K		●	●
バツファ式	NAPFT/YS-10A-3/10/15-K	●		
	NAPCT/YS-10-3/10/15-K		●	●
回り止め バツファ式	NAPFT/YH-5A-3/10/15-K	●		
	NAPCT/YH-10-3/10/15-K		●	●
止めねじ	TN-PS-10-M5 (おねじ)	●		
	TN-PS-10-M5F (めねじ)	●		
	TN-PN-130-M5 (おねじ)		●	●